

実測（単位：mm）

トークリップスチール（メッキ仕上）			
トークリップアロイ			
サイズ	①	②	③
SS	41	51	31
S	46	↑	↑
M	51	↑	37
L	62	↑	↑
LL	72	↑	↑
トークリップスチールDeep（メッキ仕上）			
M	51	51	42
L	62	↑	↑
LL	72	↑	↑
トークリップ アジャスタブル（メッキ仕上）			
S~L	46~62	↑	
ハーフクリップ（メッキ仕上）			
L	60	58	28
ハーフクリップDeep（メッキ仕上）			
L	60	58	42
クォータークリップ（メッキ仕上・樹脂コート）			
L	63.7	58	40
ケイジクリップ（ステンレス）			
S	44.8	58	41.5
M	52.8	↑	↑
L	65.7	↑	↑
ケイジクリップ ハーフ（ステンレス）			
M	52.8	58	41.5
L	65.7	↑	44.5
ケイジクリップ クォーター（ステンレス）			
M	46	58	42.2
L	58.9	↑	↑
MT-250（樹脂）			
M	71	63	
L	73	68	

