



キャットアイ ヘッドライト(LED)

機能比較一覧

	明るさ・照射範囲 比較	照射パターン	モデル	使用時間/推奨電池	重量(※2)/ブラケット(対応径mm)	メーカー希望小売価格
充電タイプ (前照灯) (※3)	トリプルショットプロ (HL-EL830RC) 明るさ: (※1) 約2,450カンデラ 		 HL-EL830RC	点灯(ハイ):約3時間 点灯(ロー):約6時間 専用充電電池 (Li-ion) 充電:約5時間	512g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	ダブルショット (HL-EL710RC) 明るさ: 約3,000カンデラ 		 HL-EL710RC	点灯:約5.5時間 専用充電電池 (Ni-MH) 充電:約3時間	ヘルメット 自転車 688g 662g H-32 (22-26) H-31 (28-31.8) ヘルメット用	オープン プライス
	シングルショットプラス (HL-EL610RC) 明るさ: 約1,500カンデラ 		 HL-EL610RC	点灯(ハイ):約3時間 点灯(ロー):約9時間 点滅:約36時間 専用充電電池 (Ni-MH) 充電:約4時間	270g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	シングルショット (HL-EL600RC) 明るさ: 約1,000カンデラ 		 HL-EL600RC	点灯(ハイ):約2時間 点灯(ロー):約6時間 点滅:約24時間 専用充電電池 (Ni-MH) 充電:約5時間	132g FlexTight™ H-34(22-32)	オープン プライス
バッテリータイプ (前照灯)	HL-EL530 近日発売予定 明るさ: 約1,500カンデラ 		 HL-EL530	点灯:約90時間 単3アルカリ4本	206g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	HL-EL520 明るさ: 約1,500カンデラ 		 HL-EL520	点灯:約60時間 点滅:約120時間 単3アルカリ4本	184g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	HL-EL510 明るさ: 約800カンデラ 		 HL-EL510	点灯(ハイ):約60時間 点灯(ロー):約120時間 単3アルカリ4本	187g H-32 (22-26)	オープン プライス
	HL-EL450 明るさ: 約480カンデラ 		 HL-EL450	点灯(ハイ):約30時間 点灯(ロー):約60時間 点滅:約60時間 単4アルカリ3本	92g H-35(22-32) *ユニバーサルタイプ UNIVERSAL BAND	オープン プライス
	ウノ (HL-EL010) 明るさ: 約400カンデラ 		 HL-EL010	点灯:約15時間 点滅:約60時間 単3アルカリ1本	73g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	HL-EL400N 明るさ: 約210カンデラ 		 HL-EL400N	点灯:約30時間 点滅:約60時間 単4アルカリ3本	83g 一体式ユニバーサルタイプ (22-32) UNIVERSAL BAND	オープン プライス
バッテリータイプ	HL-EL210 明るさ: 約140カンデラ 		 HL-EL210	点灯:約100時間 点滅:約200時間 単3アルカリ4本	177g H-32 (22-26)	オープン プライス
	HL-EL135 明るさ: 約100カンデラ 		 HL-EL135	点灯:約80時間 点滅:約320時間 単3アルカリ2本	91g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	HL-EL130 明るさ: 約75カンデラ 		 HL-EL130	点灯:約100時間 点滅:約400時間 単3アルカリ2本	91g FlexTight™ H-34 (22-32)	オープン プライス
	HL-EL120 明るさ: 約50カンデラ 		 HL-EL120	点灯:約80時間 点滅:約320時間 単3アルカリ2本	93g 一体式ユニバーサルタイプ (22-32) UNIVERSAL BAND	オープン プライス

(※1) カンデラとは「光量の単位」です。キャットアイが推奨するこの計測方法で、光源の特性に応じて、反射鏡およびレンズ・電源・駆動回路を徹底的に検討し、最適な配光を実現しました。
 (※2) 「重量」はブラケットと電池を含んだ重さです。 (※3) 前照灯とは前方を照らすためのライトと言う位置づけで当社では400カンデラ以上の明るさがあるものを指します。



キャットアイ ヘッドライト(バルブ)

機能比較一覧

モデル	明るさ	使用電球・使用時間／推奨電池	重量(*)／ブラケット(対応径mm)	メーカー希望小売価格
 HL-350 ハロゲン	★★	ハロゲン球 1.25W 約8時間 単2アルカリ×2	230g H-28(22-26)	オープン プライス
 HL-350 ノーマル	★	ノーマル球 0.75W 約17時間 単2アルカリ×2	225g H-28(22-26)	オープン プライス
 HL-330H	★	ノーマル球 0.75W 約17時間 単2アルカリ×2	237g H-28(22-26)	オープン プライス
 HL-330FF	★	ノーマル球 0.5W 約27時間 単2アルカリ×2	228g — (取付位置)ダイナモブラケット	オープン プライス

(※) 「重量」はブラケットと電池を含んだ重さです。